

CADRAN

EFFICACITÉ MAXIMALE SUR CHAQUE
CHANTIER



RÉUTILISABLE

Fabriqu  en
mat riaux durables,
con u pour une
utilisation r p t e.



FORCE

Grande surface
d'appui pour une
force de serrage
maximale.



ERGONOMIQUE

Conception
ergonomique pour
un serrage rapide et
facile.

CARACT RISTIQUES


Article	Cadran HELIX
Mat�riau	Polypropyl�ne (PP)
Dimensions (L x l x H)	53 x 53 x 31 mm
Couleur	Orange
Conditionnement	☒ 100 pcs ☒ 250 pcs
Compatible avec	☒ Clip HELIX ☒ Clip HELIX XL ☒ Disque anti-rayures



CON U POUR LES PROFESSIONNELS

Durable, efficace et fiable.

UTILISATION EN 4  TAPES



APPLIQUER LA COLLE

Appliquez suffisamment de colle
  carrelage et posez le premier
carreau. Assurez-vous qu'il soit
parfaitement de niveau.



INS RER LE CLIP

Glissez le clip sous le carreau et
pressez celui-ci dans la colle.
Posez ensuite le carreau suivant
en l'appuyant sur la base des clips.



VISSER LE CADRAN

Vissez le cadran sur le clip jusqu' 
obtenir un nivellement parfait.



RETIRER LE CLIP

Laissez les cadrans en place. Une
fois la colle est presque durcie,
retirez les clips et cadrans en les
frappant ou en donnant un coup
de pied dans le sens du joint.